

## 装箱单

尊敬的客户您好！

当您收到我公司产品时，请及时核对所有部件，如有遗漏请三日内与我公司联系，我们将以最快速度为您解决问题，以免耽误您的实验进程。

售后电话：**0551-65595008**

邮箱：[Sales@kjmti.com](mailto:Sales@kjmti.com)（如发现设备运输损坏请及时拍照片发到该邮箱）

出厂日期： 年 月 日 型号：GSL-1100X-I/II/III-6" /8.5" /11" -S 单据号码：

| 设备编号 | 发往何地          |  |    |    |                |
|------|---------------|--|----|----|----------------|
| 序号   | 配件名称          | 规格型号   | 单位 | 数量 | 备注             |
| 1    | 管式炉           | GSL-1100X-I/II/III-6"<br>/8.5" /11" -S                           | 台  | 1  |                |
| 2    | 热电偶           | K 型 CAXL-14U-12DUAL  | 根  | 2  | 已安装            |
| 3    | 连熔炉管          | Φ6" *1020mm<br>Φ8.5" *1020mm<br>Φ11" *1020mm                     | 根  | 1  | 已安装<br>(可选)    |
| 4    | 耐温手套          | 大号   | 副  | 1  |                |
| 5    | 管堵            | SY-6" (Φ140*100mm)<br>SY-8.5" (203*180mm)<br>SY-11" (Φ268*180mm) | 个  | 2  | 可选             |
| 6    | 炉钩            | 1 米  | 把  | 1  |                |
| 7    | 内六角扳手         | M3 M5  | 把  | 2  | 各 1 把          |
| 8    | (带)水冷法兰<br>总成 | Φ6"<br>Φ8.5 英寸<br>Φ11 英寸   | 套  | 1  | 已安装<br>(可选)    |
| 9    | 硅胶 O 型圈       | 内径 Φ168*5.3<br>内径 Φ215*5.3<br>内径 Φ278*7                          | 个  | 8  | 4 个已安装<br>(可选) |
| 10   | 硅胶 O 型圈       | 内径 Φ152*5.3<br>内径 Φ230*5.3<br>外径 Φ305*内径 Φ295*5mm                | 个  | 4  | 2 个已安装<br>(可选) |
| 11   | 硅胶 O 型圈       | 内径 Φ7.1*3.1  | 个  | 4  |                |
| 12   | 卡箍            | KF-40 (不锈钢)  | 个  | 1  |                |
| 13   | 盲板            | KF-40  | 个  | 1  |                |
| 14   | 不锈钢三通         | Φ12  | 个  | 2  |                |

|     |             |                            |     |   |  |
|-----|-------------|----------------------------|-----|---|--|
| 15  | 聚氨酯软管(白色透明) | 外径 $\phi$ 12*内径 $\phi$ 8mm | 米   | 6 |  |
| 16  | 保修证书        |                            | 本   | 1 |  |
| 17  | 说明书         |                            | 本   | 1 |  |
| 检验人 |             |                            | 审核人 |   |  |

合肥科晶