

## 装 箱 单

尊敬的用户您好！

当您收到我公司产品时，请及时核对所有部件，如有遗漏请在三日内与我公司联系，我们将以最快速度为您解决问题，以免耽误您的实验进程。

售后电话：0551-65595008

邮箱：[kmt@aiofm.ac.cn](mailto:kmt@aiofm.ac.cn)（如发现设备运输损坏请及时拍照片发到该邮箱）

出厂日期： 年 月 日      型号：OTF-1200X-II-PECVD-PGEP      订单编号：

设备编号	发往何地				
序号	配件名称	规格型号	单位	数量	备注
1	双温区超声雾化热分解炉		台	1	
2	供气系统	GSL-6Z-LCD	台	1	
3	真空系统	GZK-101	台	1	
4	等离子射频电源		套	1	已安装
5	超声波雾化机箱	CSA40/40KHZ/200W	套	1	
6	高压模块	DW-P303-1FD1	台	1	
7	铝升降台	250*250	台	1	
8	蠕动泵	BT100FJ/YZ1515X	台	1	
9	超声雾化装置	MSK-USP-G-LD 1.7MHZ	台	1	主机
10	炉架	600*600（成品包装）	台	1	
11	连熔炉管	φ100*1400mm	根	2	
		φ25*500mm	根	1	
12	法兰组件	φ100	套	1	
13	石英管堵	φ90*100mm	个	2	
14	氧化铝管堵	φ90*100mm	个	1	
15	超声雾化喷头	蘑菇头、尖头	个	2	各 1 个
16	蠕动泵软管	外径φ4*内径φ0.8mm	根	1	
17	雾化片	20mm	片	10	已安装一片
18	雾化出气管		根	1	
19	不锈钢转接头	KF25 转φ12	个	1	
20	特制扳手		把	2	
21	硅胶 O 型圈	内径φ98*5	个	16	
		内径φ18*3.55mm	个	2	一个已安装
		内径φ15*2.65mm	个	2	一个已安装
		内径φ11*2.65mm	个	8	
22	气动快插 Y 型三通接头	PY4	套	2	1 套含快插接头
23	收集罐出气管	φ12	根	1	
24	收集罐法兰组件	OTF-1200X-II-PECVD- PGEP 用	套	1	
25	不锈钢三通	KF25-KF16-KF25mm	个	1	

26	高真空手动挡板阀	GD-J25	个	1	
27	波纹管（不锈钢）	KF-25*600、1500	根	2	各 1 根
28	真空规管		个	1	
29	真空系统排气管		套	1	
30	卡箍	KF25、KF16	个	10	9、1
		KF50	个	2	已安装
31	法兰支架		套	2	
32	防爆网		套	2	
33	铜条		套	1	
34	国标电源线	RVV-3*1.5-3 米（黑色）	根	3	
		RVV-3*1.5-2 米（黑色）	根	3	
35	插线排		个	1	
36	不锈钢螺丝	M4*25、M5*20、M6*25	个	19	3、4、12
37	四氟管	φ6.35*内径 4mm 壁厚 1.17mm	米	30	
38	不锈钢双卡套外螺纹接头	φ6.35 NPT1/4（锥螺纹 气路用）316 材质	个	6	
39	炉钩	1.5 米	个	1	
40	耐高温手套		副	1	
41	呆扳手	8-10、13-15、14-17	个	3	各 1 个
42	内六角扳手	M2.5、M3、M4、M5	个	4	各 1 个
43	排笔		个	1	
44	盲板	KF50	个	1	
45	说明书		本	1	
46	保修卡		个	1	
47	免责声明		个	1	
检验人			审核人		